

MIG-hitsaus

Hitsauspistoolit ja komponentit

Tyyppi		PSF™ 250 PSF™ 250C	PSF™ 315 CLD	PSF™ 305 PSF™ 410w PSF™ 410Cw	PSF™ 405 PSF™ 510w PSF™ 405C	PSF™ 505
Kaulat/kulutusosat						
Kaula kaasujäähdytys PSF™ 250-505	0°	0469 329 880	-	0469 333 880	0469 334 880	0469 335 880
	Vakio 45°	0366 315 880	-	0366 388 880	0366 389 880	0366 390 880
	60°	0467 985 880	-	0467 988 881	0467 988 880	0467 989 880
Kaula vesijäähdytys PSF™ 410w-510w	0°	-	-	0458 403 886	0458 403 887	-
	Vakio 45°	-	-	0458 403 881	0458 403 882	-
	60°	-	-	0458 403 884	0458 403 885	-
Kaula kaasujäähdytys Centrovac	Vakio 45°	0366 315 880	0457 862 880	-	0459 763 880	-
Kaula vesijäähdytys Centrovac	Vakio 45°	-	-	0458 487 880	-	-
Kaasusuutin, kierteellä	Kartio	0458 465 881	0458 465 882	0458 465 882	0458 465 883	0458 465 884
	Vakio	0458 464 881	0458 464 882	0458 464 882	0458 464 883	0458 464 884
	Suora	0458 470 881	0448 470 882	0458 470 882	0458 470 883	0458 470 884
Roiskesuoja	kaasuj/vesij. kaasusuutin	0458 471 002	0458 471 003	0458 471 003	0458 471 004	0458 471 005
Pistehitsaus	kaasuj/vesij.	0366 643 881	0366 643 882	0366 643 882	0366 643 883	0366 643 884
Suutinadapteri kaasujäähdytys	M6	0366 314 001	-	0366 394 001 (305)	0366 394 001	-
	M8	-	0366 394 001	0366 394 002 (410w)	0366 394 002	0366 395 001
	HELIX™ M7	0368 310 001	0368 311 001	0368 311 001	0368 311 001	0368 312 001
	HELIX™ M8	-	-	0366 394 002	0366 394 002	0366 395 001
Virtasuutin	M6 x 27 CuCrZr					
Mix/Ar - 0,6 - 0,8 0,9 1,0 1,2 - 1,6	CO₂ 0,6 - 0,8 0,9 1,0 1,2 - 1,6	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004* 0468 500 005* 0468 500 007*	0468 500 001 0468 599 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* (305) 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010	0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010	- - - - - - - - -
M8 x 37 CuCrZr						
Mix/Ar - 0,8 0,9 1,0 1,2 - 1,6 2,0 2,4	CO₂ 0,8 0,9 1,0 1,2 - 1,6 2,0 2,4	- - - - - - - -	- - - - - - - -	0468 502 003* 0468 502 004* 0468 502 005* 0468 502 007* (410w/CW) 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010 - -	0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* (405/405C) 0468 502 008* 0468 502 009 (510w) 0468 502 010 0468 502 011 (510w) 0468 502 012 (510w)	0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010 0468 502 011 0468 502 012
Virtasuutin HELIX™ ja Nib.	Katso esite tai käyttöohje					
Terässpiraali seostamattomalle ja ruostumattomalle teräkselle sekä täytelangalle		3 m/4.5 m	3 m/4.5 m	3 m/4.5 m	3 m/4.5 m	3 m/4.5 m
	0,6 - 0,8	0366 549 882/883	0366 549 882/883	0366 549 882/883	0366 549 882/883	-
	0,9 - 1,0	0366 549 884/885	0366 549 884/885	0366 549 884/885	0366 549 884/885	0366 549 884/885
	1,2	0366 549 886/887	0366 549 886/887	0366 549 886/887	0366 549 886/887 (405/405C)	0366 549 886/887
	1,4	-	-	0366 549 888/889	0366 549 888/889	0366 549 888/889
	1,6	-	-	0366 549 890/891	0366 549 890/891 (510w)	0366 549 890/891
	2,0	-	-	-	0366 549 898 (4.5 m – 510w)	0366 549 898 (4.5 m)
Langanjohdin PTE langanjohdin Fe, Ss, Al Alumiinihitsauksessa tulee kulutusosan olla hiili/teflontyyppiä.	0,6	0366 550 880/881	0366 550 880/881	-	-	-
	0,8	-	0366 550 882/883	0366 550 882/883	0366 550 882/883	-
	0,9 - 1,0	-	0366 550 884/885	0366 550 884/885	0366 550 884/885	0366 550 884/885
	1,2	-	0366 550 886/887	0366 550 886/887	0366 550 886/887	0366 550 886/887
	1,4	-	-	0366 550 888/889	0366 550 888/889	0366 550 888/889
	1,6	-	-	0366 550 890/891	0366 550 890/891	0366 550 890/891
	2,0/2,4	-	-	-	0366 550 892/893 (510w)	0366 550 892/893
LF-langanjohdin Matalakitkainen langanjohdin, erityisesti alumiinille.	0,8-1,2	0460 233 880/881	0460 233 880/881	0460 233 880/881	0460 233 880/881	0460 233 880/881
Beige PTFE- langanjohdin Käytetään ilman kulutusosaa	1,0-1,2	0457 969 882/883	0457 969 882/883	0457 969 882/883	0457 969 882/883	0457 969 882/883
	1,4-1,6	-	-	0457 969 884	0457 969 884	0457 969 884

*-merkityt virtasuuttimet on myös saatavissa 100 kpl:een pakkauksissa. Tuotetunnus eroaa vain seitsemännän numeron osalta (3). Esim. 0468 500 003 (10 kpl) ja 0468 500 303 (100 kpl).