

PITÄÄ KUUMAT KÄDET VIILEINÄ, KUIVINA ja TEHOKKAINA



ASIAKKAIDEN TARPEET JOTKA INNOSTIVAT MEITÄ KEHITTÄMÄÄN TÄTÄ TEKNOLOGIAA

ATG®:n tekniikkaa kehittää jatkuvasti ydintiimi, joka löytää markkinatutkimuksille ja markkinointianalyysille vastineet viimeisimmistä tekniikan edistysaskelista. Tämä muodostaa perustan, jolla me jatkuvasti parannamme asiakaskokemusta jatkuvalla innovaatiolla.

Yksi toistuva vaatimus nousee esille kaikissa keskusteluissa, mukavuus. Nykyisin 97 prosenttia käsineiden käyttäjistä toteaa mukavuuden olevan tärkein asia käsineiden valinnassa ja keskeisen haasteen olevan **hikiset kädet**. Miksi?

Iho, kehomme suurin elin, säätelee kehon lämpötilaa hikoilemalla. Keskimäärin ihossamme on 155 hikirauhasta neliösentiä kohden. Käsissämme on kuitenkin 83 prosenttia enemmän hikirauhasia neliösentiä kohden kuin muussa kehossa. Käden selkäpuolella on 200 hikirauhasta neliösentillä, kun taas kämmenissä niitä on peräti 370 neliösentillä. Kun tämä yhdistetään käsineisiin puettuihin käsiin, on helppo ymmärtää, miksi hikiset kädet ovat ikivanha ongelma.

**Sopiva aika muutokselle?
Me ATG®:llä uskomme niin.**

Find out more: www.atg-glovesolutions.com




INSPIROITUNUTTA TEKNIKKAA

Halusimme löytää ratkaisun asiakkaiden tarpeisiin ja kehitimme AD-APT®-tekniikan, joka on integroitu klasiin MaxiFlex®-käsineisiin.

Täydellisen hengittävyys takaava patentoitu AIRtech®-teknologia-alusta toimii yhdessä AD-APT®-tekniikan kanssa ja pitää kädet viileinä, kuivina ja tuotavina vaikeissakin olosuhteissa.

3 ÄLYKKÄÄN VAIHEEN KAUTTA



1 SÄÄTELY VIILEÄMPÄÄN KÄSINEKOKEMUKSEEN

Käsien liike ja käsineiden sisäisen lämpötilan kohoaminen aktivoivat AD-APT®-tekniikan, joka vapauttaa luonnollista, käsiä viilentävää ja kuivaavaa jäähdytysainetta.

2 TUULETUS RAIKKAAMPAAN KÄSINEKOKEMUKSEEN

MaxiFlex®-pinnoituksen rakenteessa käytettävässä AIRtech®-tekniikassa on tunneliverkko, joka takaa optimaalisen ilman laadun ja lämpötilan käsineessä.

3 KIERTO TUOTTAVAAN KÄSINEKOKEMUKSEEN

Työskentelyn aikana kädet liikkuvat ja pakottavat ilmaa ulos hyvin istuvista MaxiFlex®-käsineistä AIRtech®-pinnoitteesta olevan patentoidun kanavajärjestelmän kautta. Tämä takaa käsineiden täydellisen hengittävyyden ja poistaa kosteutta ihanteellisen ilmanlaadun ja lämpötilan takaamiseksi. Järjestelmää parantaa entisestään uusi AD-APT®-tekniikkamme.

MITEN SE TOIMII?

Mikrokapselointi tarkoittaa tietyn aineen ympäröimistä toisella hyvin pienessä mittakaavassa, jolloin muodostuu kapseleita, joiden koko vaihtelee alle mikronista useisiin satoihin mikroneihin.

Kun AD-APT®-tekniikan hyödyntämä mikrokapseli suurennetaan moninkertaiseksi, se muistuttaa golfpalloa, jonka pinnalla olevat kuopat ovat lämpöherkkiä kalvoja.

Käsien liike ja käsineiden sisäisen lämpötilan kohoaminen aktivoivat nämä kalvot, jolloin AD-APT®-tekniikan hyödyntämiä jäähdytysaineita (eteerisiä öljyjä) vapautuu iholle.

Vaikka AD-APT®-tekniikka viilentää käsiä käsineiden käyttömukavuuden parantamiseksi, tämä ei vaikuta ihmisruumiin luonnolliseen kykyyn säädellä lämpötilaansa eli luonnolliseen lämmön säätelyyn.



DERMATOLOGISESTI HYVÄKSYTTY

Yhdessä kumppanimme Skin Health Alliance kanssa olemme varmistaneet, että AD-APT®-tekniikkamme on dermatologisesti hyväksytty. Hyväksyntä toimii takuuna sille, että tekniikka on turvallinen iholle, että tiede ja tutkimus AD-APT®-tekniikan taustalla on pätevää ja että se täyttää kansainväliset säätelystandardit.



ANNETAAN KÄSIEN PUHUA PUOLESTAAN

Mutterien ja pulttien asentaminen 20 min ajan. Tavallinen PU-käsine vastaan MaxiFlex® AD-APT®-tekniikan kanssa



LÄMPÖKUVAN ANALYSOINTI PIKSELEITTÄIN

MaxiFlex®-käsineiden ja AD-APT®-tekniikan kanssa **kuumia vyöhykkeitä** (tumman ja vaalean punaisia) on **67 % vähemmän** kuin PU-käsineiden kanssa. MaxiFlex®-käsineiden ja AD-APT®-tekniikan kanssa **viileitä vyöhykkeitä** (keltaiset, vihreät, siniset ja tummansiniset) on **307 % enemmän** kuin PU-käsineiden kanssa.

ASIAKKAIDEN PALAUTE

Palaute on ollut valtaisa menestys. Mukavampi, vähemmän hikoilua, kuivat kädet päivien ajan ja miellyttävä tuoksu ovat yleisiä kommentteja kerätyssä palautteessa.

Näin pitkäaikaiset MaxiFlex®-asiakkaat ovat kertoneet meille ympäri maailmaa suoritetuissa kokeissa:

- **93 prosenttia** vastaajista piti viilentävästä vaikutuksesta ja sanoi sen tuntuvan luonnolliselta
- **77 prosenttia** huomasi hikoilun vähenneen.
- **85 %** vastanneista havaitsi AD-APT®-tekniikan tuoksun ja piti sitä raikkaana, virkistävänä ja hygieenisena.
- **81 prosenttia** sanoi harkitsevansa vakavasti sellaisen käsineen ostamista, johon AD-APT®-viilennystekniikka on integroitu.

Enemmistö vastaajista oletti (ilman, että heille oli siitä kerrottu) että tuoksu **paransi hygieniaa**.

**31%
:N VÄHENNYS
HIKOILUSSA
VERRATTUNA
TAVALLISIIN
KÄSINEISIIN**

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

MaxiFlex® kanssa AD-APT®

31 %:N VÄHENNYS HIKOILUSSA

VERRATTUNA TAVALLISIIN KÄSINEISIIN

- kanssa -



MaxiFlex® on suunniteltu ja kehitetty hengittäväksi käsineeksi ja siitä on tullut vertailukohta tarkkuustöihin kuivissa ympäristöissä.

Nyt ikoninen MaxiFlex® on entistä parempi ATG®:n uuden AD-APT®-tekniikan ansiosta.

Jos kätesi ovat joskus hikoilleet tai lämmenneet käsineiden sisällä, AD-APT®-tekniikkaa hyödyntävä MaxiFlex® on juuri tarvitsemasi käsine.

AD-APT® - älykkäin tapa pitää kädet käsineiden sisällä kuivina, viileinä ja tuottavina.

Osallistu muutokseen!

	MaxiFlex® Ultimate™	MaxiFlex® Endurance™
Viitenro	42-874	42-844
Pinnoite	Kämmen	Kämmen/Mikropisteitä
Väri	Harmaa/Musta	Harmaa/Musta
Pituus	25 cm	25 cm
Kämmenosan paksuus	1.00 mm	1.10 mm
EN 388	4131	4131
Koot	5-12	5-12

Kuva näyttää MaxiFlex® Ultimate™ 42-874
Patentti nro. EP 1608808
MaxiFlex®, AD-APT®, AIRtech®, DURAtch® ja ERGOtech®
ovat ATG®:n rekisteröityjä tavaramerkkejä

2016-04 - FI - ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Find out more: www.atg-glovesolutions.com

