

MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™



USE (MEKAANINEN SUOJAUS)

Leikkaamista kestävä ASSURED PROTECTION™-työkäsine
kuiviin tai öljyisiin ympäristöihin.
Suorituskykytasot liittyvät käsiin kämmentä.

Ei suojausta kemikaaleja vastaan. Älä käytä näitä käsiaineita suojaamaan hammastutuilta reunoilta tai teriltä tai paljailta leikeiltä. MaxiCut®-käsiin ei tule käyttää, mikäli on mahdollista, että ne joutuvat laitteiden liikkuvien osien väliin.

Jos käsiaineita tarvitaan kuumiin käyttöolosuhteisiin, varmista, että käsiaineet ovat standardin EN407 mukaisia ja että ne on testattu käyttötärpeen mukaisesti. Ennen käyttöä tarkista, ettei käsiaineissä ole vikoja tai puutteita, ja vältä käyttämästä käsiaineitä, jotka ovat vahingoittuneet, erittäin maatuneet, kuluneet tai likaiset (minkä tahansa aineen vuoksi ja myös sisältä käsin), sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa ja/tai aiheuttaa iho-oireita tai ihottuman. Tässä tapauksessa käänny yrityksen lääkärin puoleen tai kysy neuvoja ihotautilääkäriltä. Käytön jälkeen puhdista käsiaineet huolellisesti kuivalla liinalla niin, että mahdolliset vierasaineet irtoavat. Jos käsiaineitä käytetään uudelleen, säilytä niitä niin, että tukivuoraus pääsee helposti kuivumaan.

Koot EN 420:2003-standardin mukaan

Koko	Vähimmäispituus (mm)	Kämmenten ympärysmitta (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Mikäli käsiaineen pituus on lyhyempi kuin mitä yllä olevassa taulukossa on mainittu, se sopii erikoistarkoituksiin, sillä se suojaava vain kättä eikä hihansuualuetta.

PIKTOGRAMMIEN SELITYKSET

	EN 420:2003+A1 2009 Yleiset vaatimukset (riskiluokka, koko, merkintä, tarrat jne.) Valmistajan tarjoamat tiedot käyttäjän tiedotteessa
 A B C D E F	EN 388:2016 Mekaaniset vaaratekijät A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4) B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) C: Repäisyjujuus – N (taso 0–4) D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4) E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)* F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P–Kyllä)
 ABCD	EN 388:2003 Mekaaniset vaaratekijät A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4) B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) C: Repäisyjujuus – N (taso 0–4) D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)
 A B C D E F	EN 407: 2004 / MaxiCut® Oil™ - 34-450LP) Lämpötilaa koskevat vaaratekijät (kuumuus/tuli) A: Syttyvyys (0–4) B: Kosketuslämpö (0–4) C: Konvektiolämpö (0–4) D: Säteilylämpö (0–4) E: Pienet roiskeet sulaa metallia (0–4) F: Suuret määrät sulaa metallia (0–4)
	Tuotantopäivämäärä KK/VVVV

Korkeammat arvot ilmaisevat parempaa suojausta tai kestävyyttä. Jos suoritusarvosaksi on merkitty "X", testi ei joko ole käytettävissä tai sitä ei ole suoritettu. Puhkeamiskestävyyttä ei tule sekoittaa ohuiden neulojen aikaansaamiin lävistyksiin. * LEIKKAUSTESTIN TULOKSET OVAT KÄYTETTÄVISSÄ VAIN SILLLOIN, KUN TDM-LEIKKAUSKESTÄVYYSTESTIÄ (ISO13997) ON KÄYTETTY VIITTEELLISENÄ SUORITUSKYKYTULOKSENA.

VALMISTUSAINEE/ALLERGIAT

Jos käsiin käsiaineissä on saatettu käyttää valmistusaineita, joiden tiedetään aiheuttavan allergiaoireita herkällä henkilöllä, joille niistä saattaa aiheutua ihon ärsytystä ja/tai allergisia oireita. Mikäli saat allergisen reaktion, käänny välittömästi terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen. VAROITUS – TÄMÄ TUOTE SAATAAN SISÄLTÄÄ LUONNOLLISTA LATEKSIA, JOKA SAATAAN AIEHUUTTAA ALLERGISEN REAKTION. PYYDÄ ASIASTA LISÄTIETOJA ATG@N TEKNISETILÄ OSASTOLTA.

HUOLTO-OHJEET

Säilytys/puhdistus:

Säilytä käsiaineitä viileässä ja kuivassa paikassa niiden alkuperäisessä tuotepakkauksessa. Pidä käsiaineet pois suorasta auringonvalosta, lämmöstä, liekeistä ja otsonilähteistä. Käsiaineet voidaan pestä 40 °C:ssä tavallisella pesuaineella (kolme pesukertaa) ja niiden on annettava kuivua luonnollisesti.

(MaxiCut® 34-350LP- ja MaxiCut® 34-470LP-käsiaineitä ei ole suunniteltu pestäviksi. Nämä käsiaineet voidaan puhdistaa tappamattalla tai harjaamalla lika varovaisesti pois). Käsiaineitä voidaan käyttää viisi vuotta valmistuspäivän jälkeen. Valmistuspäivä on merkitty käsiaineisiin. Käsiaineen käyttöikä määräytyy kulumisen ja hankauksen mukaan.

Hävittäminen:

Käytetyt käsiaineet ovat saataneet joutua tekemisiin sairauksia levittävien tai vaarallisten aineiden kanssa. Tämän vuoksi käsiaineet on hävitettävä paikallisten säästöjen mukaisesti joko toimittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla ne valvotuissa oloissa. Pyydä lisätietoja käsiaineiden valinnasta, käytöstä ja suorituskäytystä sekä pyydä kopio CE-vaatimustenmukaisuusilmoituksesta ottamalla yhteyttä ATG@hen (info@atg-glovesolutions.com tai lähettämällä faksi numeroon +94-11-225.38.87) tai näiden käsiaineiden toimittajalle.

TAKUU / VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

ATG@ takaa, että tämä tuote on ATG@n teknisten standardien mukainen sinä päivänä, kun tuote toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille. Pois lukien läisäändän kieltämä laajuus, tämä takuu on kaikkien takuiden mukainen, mukaan lukien mahdollinen takuu sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen; ATG@n takuu rajoittuu kyseisen tuotteen ostohintaan. Tämän tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuujarjituksen ehdot, joista saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.